

Pneumatische

Nożyce gilotynowe, nóż długi, model: 4/300**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Klasa artykułu	76L

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stali narzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz. z przełożeniem kolankowym, do cięcia blach i prętów okrągłych.

Powłoka lakiernicza:

Czerwono-brązowa.

wskazówka:

Zastępczy nóż górny nr 769938 i dolny nr 769939 patrz lista części zamiennych.

Zastępczy nóż górny nr 769938 i dolny nr 769939 patrz lista części zamiennych.

do cięcia blachy o grubości: do 4 mm

do cięcia prętów okrągłych o Ø: do 13 mm

długość noża górnego: 355 mm

długość noża dolnego: 300 mm

masa: 30 kg

Opis techniczny

długość noża górnego	355 mm
----------------------	--------

masa	30 kg
do cięcia blachy o grubości	do 4 mm
do cięcia prętów okrągłych o Ø	do 13 mm
długość noża dolnego	300 mm
model	4/300

Akcesoria

nożowy (Nóż górny) pasuje do modelu 4/300	769938 4/300
nożowy (Nóż dolny) pasuje do modelu 4/300	769939 4/300
Sprężyna zabezpieczająca dźwignię	769935