

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut ze stali INOX 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 80XM14 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 572200 80XM14 |
| GTIN             | 4017359010501 |
| Klasa artykułu   | 57L           |

**Opis****Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie. Z zabezpieczającym pierścieniem podporowym**, po zdjęciu do dyspozycji są dodatkowe wys. robocze.

**Zastosowanie:**

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**.

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 25 + 15 mm

zabezpieczający pierścień podporowy: tak

maksymalna prędkość obrotowa: 9000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| wysokość drutu H <sub>1</sub>       | 25 + 15 mm             |
| wysokość pokrycia                   | 0,5 mm                 |
| maksymalna prędkość obrotowa        | 9000 min <sup>-1</sup> |
| zabezpieczający pierścień podporowy | tak                    |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ø szczotki D <sub>1</sub> | 80 mm                       |
| gwint M                   | M14                         |
| materiał pokrycia         | drut INOX                   |
| Rodzaj produktu           | Garnkowa szczotka drucziana |