

fetra[®]
....**Wózki skrzyniowe 5-poziomowe, typ: 5392****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919882 5392
GTIN	4017976013176
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Konstrukcja z kątowników, z rurowym uchwytem do pchania. Ścianki czołowe, 1 ścianka wzdłużna i dach wypełnione siatką drucianą o oczkach 40×40×4 mm, spawane. Zasuwnica z obrotową dźwignią i zamkiem patentowym. 1 półka stała i 4 wyjmowane z płyty o konstrukcji sandwich, powierzchnia z okleiną bukową. Półki wkładane co 100 mm. Dolna szuflada nieregulowana. 2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem) i ogumienie TPE. Centralny układ hamulcowy TOTALSTOP na kołach skrętnych.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

wskazówka:

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 100

wysokość: 1792 mm

szerokość: 1170 mm

głębokość: 745 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 680 mm

wysokość powierzchni ładunkowej 1: 292 mm

Opis techniczny

norma	EN 1757-3
wysokość powierzchni ładunkowej 5	1482 mm
uchwytem.	tak
wysokość	1792 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	144 kg
nośność półki	90 kg
szerokość	1170 mm
typ	5392
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 1	292 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	TPE
materiał półki	plyty o konstrukcji sandwich, powierzchnia z okleiną bukową
Ø koła	200 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 4	1182 mm
nośność całkowita	750 kg
wysokość powierzchni ładunkowej 2	582 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 3	882 mm
głębokość	745 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	680 mm
Regulacja wysokości co	100