

fetra®
....**Wózek platformowy z pałąkiem do pchania, typ: 2502****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919800 2502
GTIN	4017976025025
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1125 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

Opis techniczny

norma	EN 1757-3
nośność	600 kg
wysokość	990 mm
materiał kółka	TPE
typ	2502
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wys. powierzchni ładunkowej	270 mm
Ø koła	200 mm
masa	30 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
szerokość	1125 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	709 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm