

**fetra**®  
....**Wózek platformowy z pałąkiem do pchania, typ: 2503****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919800 2503
GTIN	4017976025032
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1325 mm

głębokość: 809 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

**Opis techniczny**

norma	EN 1757-3
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
szerokość	1325 mm
typ	2503
wysokość	990 mm
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
materiał kółka	TPE
masa	35 kg
Ø koła	200 mm
nośność	600 kg
głębokość	809 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm