

**Garant****Piła tarczowa, bez powłoki, Ø×grubość: 125X3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Klasa artykułu	17C

**Opis****Wykonanie:**

Substrat węglika spiekanego. Kształt zęba i liczba zębów zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki stali. Bardzo dobrze nadaje się także do stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**GARANT Piła tarczowa z węglnikami spiekanyymi** do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe z nierówną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.

Materiał ostrza

&nbsp;; HM

Wyposażenie: HM

Grubość: 3 mm

maksymalna głębokość wcinania  $a_{e\text{maks.}}$ : 42 mm

Ø otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 26

Liczba otworów zabieraka: 5

Ø otworu zabieraka: 4,4 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu	22 mm
----------	-------

Ø	125 mm
Grubość	3 mm
posuw $f_z$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
maksymalna głębokość cięcia	43,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	43,5 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.maks.}$	42 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
Liczba zębów Z	26
odpowiedni adapter	179902 125
Wyposażenie	HM
Średnica podziałowa otworów zabieraka	31,5 mm
Liczba otworów zabieraka	5
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
wykonanie chwytu	z otworem
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	26
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)