

## Perforatory szczelinowe z łożyskiem oporowym , Ø stempla (Ø otworu): 30 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	834160 30
GTIN	2050001756473
Klasa artykułu	86C

### Opis

#### Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym i **stemplem rozcinającym**, który rozcina wykrawany krążek na 3 części. Umożliwia to łatwe usuwanie materiału odpadowego z matrycy.

#### Zastosowanie:

Do perforowania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa węglowa i V2A, blacha aluminiowa i miedziana itp., zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych (np. duże arkusze blachy, szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, puszkarki rozdzielcze, tablice przyrządów, zlewozmywaki, karoserie itp.). Nie nadają się do rur. Śrubę dociskową i matrycę podczas pracy należy bezwzględnie smarować. **Napęd:** a) za pomocą **klucza do śrub**, b) za pomocą **ręcznego przyrządu hydraulicznego** nr 834655, c) za pomocą **ręcznej pompy hydraulicznej** nr 834700.

**Od Ø 50 zaleca się stosować ręczną pompę hydrauliczną.**

#### Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

#### wskazówka:

- przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na **sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**
- **wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.**

śruba dociskowa: M10×1×55

Ø wstępnie nawiercanego otworu: 11 mm

rozwartość klucza do śruby dociskowej: 17 mm

do grubości materiału (blacha St 37): 1,75 mm

do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do: 1,25 mm

## Opis techniczny

do grubości materiału (blacha St 37)	1,75 mm
Ø stempla (Ø otworu)	30 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej	17 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	1,25 mm
Ø wstępnie nawiercanego otworu	11 mm
śruba dociskowa	M10×1×55

## Akcesoria

Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834040 10/55
Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834060 10/55