

**Garant****Piła tarczowa, bez powłoki, Ø×grubość: 160X3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Klasa artykułu	17C

**Opis****Wykonanie:**

podłoże z węglików spiekanych. Kształt i liczba zębów specjalnie dobrane do obróbki aluminium.

**GARANT Piła tarczowa z węglnikami spiekanymi** do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe z nierówną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

Wyposażenie: HM

Grubość: 3 mm

maksymalna głębokość wcinania  $a_{e,max.}$ : 52 mm

Ø otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 20

Liczba otworów zabieraka: 5

Ø otworu zabieraka: 4,4 mm

**Opis techniczny**

Grubość	3 mm
---------	------

Ø	160 mm
Ø otworu	22 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,03 mm
posuw $f_z$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
maksymalna głębokość cięcia	55 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	55 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	52 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
Liczba zębów Z	20
odpowiedni adapter	179902 160
Wyposażenie	HM
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
Liczba otworów zabieraka	5
Średnica podziałowa otworów zabieraka	43,5 mm
wykonanie chwytu	z otworem
efektywna liczba ostrzy $Z_{\text{ef}}$	20
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)