

Garant**Piła tarczowa, bez powłoki, Ø×grubość: 160X3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Klasa artykułu	17C

Opis**Wykonanie:**

Substrat węglika spiekanego. Kształt zęba i liczba zębów zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki stali. Bardzo dobrze nadaje się także do stali < 1100 N/mm².

GARANT Piła tarczowa z węglnikami spiekanyymi do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe z nierówną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.

Materiał ostrza

 : HM

Wyposażenie: HM

Grubość: 3 mm

maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$: 52 mm

Ø otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 28

Liczba otworów zabieraka: 5

Ø otworu zabieraka: 4,4 mm

Opis techniczny

Grubość	3 mm
---------	------

Ø	160 mm
Ø otworu	22 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,03 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm
maksymalna głębokość cięcia	55 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	55 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	52 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
Liczba zębów Z	28
odpowiedni adapter	179902 160
Wyposażenie	HM
Średnica podziałowa otworów zabieraka	43,5 mm
Liczba otworów zabieraka	5
Ø otworu zabieraka	4,4 mm
wykonanie chwytu	z otworem
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	28
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)