


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane mikrościerające, ziarno SiC 120 , Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574440 70X10
GTIN	4017359138304
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego, powlekane karborundem (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętych wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø szczotki D₁: 70 mm

wysokość drutu H₁: 20 mm

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
----------------------------	------------------------

wysokość drutu H ₁	20 mm
Ø szczotki D ₁	70 mm
ziarnistość	120
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Ø chwytu D _s	6 mm
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa