

HOLEX®**Szczypce uniwersalne, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami, Długość całkowita: 180 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	701515 180
GTIN	4045197887290
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 3,4 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,2 mm
długość całkowita	180 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	3,4 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	z nasadkami na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie

