

Garant

**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z:
40/4mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr**211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 10IP**.

przy stosowaniu przedłużeń zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.090416
długość całkowita L_{ges}	47 mm
Frez obiegowy a_p	1 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	78 mm
Ø D_2	29 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	25,43 mm

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	1,35 stopni
gwint uchwytu M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Liczba ostrzy Z	4
Frez obiegowy $\varnothing D_{\text{min.}}$	68 mm
Seria	Power Q
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2