

Garant

**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z:
40/3mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

Ø D ₃	24 mm
Frez obiegowy a _p	1,5 mm
Długość rampingu dla α _{maks.}	20,34 mm
długość całkowita L _{ges}	110 mm
Długość wysięgu L ₁	50 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt rampingu α _{maks.}	2,25 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	XDM.120516
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	78 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	64 mm
Ø chwytu D _s h ₆	32 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø ostrzy D _c	40 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	11 stopni
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0