

Garant

**Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
80/6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Klasa artykułu	210

Opis**Część zamienna:**

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 5,0** z grotem nr **674252, wielk. 15IP**.

Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø D _{min.}	144 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
Ø ostrzy D _c	80 mm
Długość rampingu dla α _{maks.}	60,34 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	0,76 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca	XDM.120516
długość całkowita L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Liczba ostrzy Z	6
Frez obiegowy a_p	1,5 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{maks.}$	158 mm
Seria	Power Q
Kąt ustawienia κ	11 stopni
Fz Helix	0,8
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,0 Nm	211750 5,0