

**HOLEX®****szczypiec tnących bocznych izolowane wg VDE, Długość całkowita: 140 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	725351 140
GTIN	4045197888068
Klasa artykułu	72B

## Opis

### Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC). **Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000V wg DIN EN 60900 / VDE0682-201.**

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

### Norma:

**DIN ISO 5749**

### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia miękkiego drutu do Ø: 4 mm

do cięcia twardego drutu do Ø: 1,8 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	1,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	4 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	gładkie
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie