

Garant**APMX 16.0,12 TR, HB735, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.
grubość płyty: 5,76 mm

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMX 16.0,12 TR
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	Stop twardy
grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	205 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	175 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się warunkowo	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		