

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Garnkowe szczotki druciane drut ze stali INOX 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 65XM14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	572200 65XM14
GTIN	4017359014110
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut **spleciony** i wprasowany w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Specjalnie do mocowania szlifierek kątowych.

Z **gwintem wewnętrznym M14.**

wysokość drutu H₁: 20 mm

zabezpieczający pierścień podporowy: nie

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,5 mm
zabezpieczający pierścień podporowy	nie
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
wysokość drutu H ₁	20 mm
Ø szczotki D ₁	65 mm

gwint M	M14
materiał pokrycia	drut INOX
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana