

Garant**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z gwintem, Ø D / Zef.: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Klasa artykułu	210

Opis techniczny

śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	39 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
gwint uchwytu M	M16
Seria	Power Tang
pasująca wymienna płytko skrawająca	LO.U0904..
Liczba płytek skrawających	15
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń

Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2