

**Garant**

**Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z małą podziałką, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/6mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Maksymalna sztywność dzięki stycznie ustawionym płytkom skrawającym.  
Duży posuw pozwala uzyskać dużą objętość wiórów skrawanych w jednostce czasu dzięki optymalnej sztywności płytek skrawających w kierunku działania siły skrawania.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8 IP**.

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LO.U0904..
Ø otworu uchwytu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	8 mm
śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	6

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	40 mm
Seria	Power Tang
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2