

Garant

Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z gwintem, Ø D / Zef.: 25/2mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Klasa artykułu	210

Opis techniczny

śruby mocujące	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
długość całkowita L _{ges}	45 mm
Ø ostrzy D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
efektywna liczba ostrzy Z _{ef}	2
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	32 mm
gwint uchwytu M	M12
Seria	Power Tang
pasująca wymienna płytko skrawająca	LO.U0904..
Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń

Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2