

**HOLEX®****Frezy 45° do fazowania, Chwyt Weldon, Typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216625 11
GTIN	4045197940179
Klasa artykułu	220

**Opis**

Frezy 45° do fazowania 11 Liczba ostrzy Z: 2  
Ø D: 11 mm  
maksymalna Ø sfazowania  $D_{maks.}$ : 20 mm  
Długość wysięgu  $L_1$ : 32 mm  
długość całkowita  $L_{ges}$ : 80 mm  
Ø chwytu  $D_s$  h6: 12 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	80 mm
Ø D	11 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	12 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	20 mm
Liczba ostrzy Z	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SP..060304
śruby mocujące	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy $D_c$	11 mm
Długość wysięgu $L_1$	32 mm
wykonanie chwytu	Chwyt Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP