

fetra®
....**Wywrotki kolebowe RAL 5007 z kurkiem spustowym, pojemność skrzyni: 250 l****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 919920 250 |
| GTIN | 4017976147017 |
| Klasa artykułu | 96D |

Opis**Wykonanie:**

Skrzynia spawana, zabezpieczająca przed wyciekami oleju, ułożyskowana przechyłnie. Górna krawędź skrzyni dwukrotnie zaگیęta. Podwozie z kieszeniami na widły, stopniem i zabezpieczeniem przed przewróceniem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), z ogumieniem TPE, piasty na łożyskach kulkowych. Centralny układ hamulcowy TOTAL-STOP zgodnie z EN 1757-3 seryjnie na łożyskach kulkowych.

Objaśnienie:

kurek spustowy
z sitem do oddzielenia zanieczyszczeń stałych
Przechyłanie ręczne.

Do opróżniania za pomocą wózka widłowego albo w przypadku dużego obciążenia zalecamy stosowanie wywrotki kolebowej z przechyłem samoczynnym.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

wysokość: 780 mm

długość: 1359 mm

szerokość: 713 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 780 mm

wysokość skrzyni: 413 mm

długość skrzyni: 1200 mm

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------|
| rozstaw kieszeni B | 203 mm |
| Ø koła | 200 mm |
| szerokość wewnętrzna kieszeni | 194 mm |
| wysokość | 780 mm |
| długość | 1359 mm |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| długość skrzyni | 1200 mm |
| spawane olejoszczelnie | tak |
| wysokość skrzyni | 413 mm |
| pojemność skrzyni | 250 l |
| masa | 70 kg |
| szerokość skrzyni | 652 mm |
| linka | nie |
| z kieszeniami na widły | tak |
| wykonanie kurka spustowego | zawór spustowy z sitkiem |
| zabezpieczenie przed przechyłem | tak |
| wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 780 mm |
| mechanizm przechyłu | ręcznie |
| szerokość | 713 mm |
| wymiar A kieszeni | 194 mm |
| wysokość wewnętrzna kieszeni | 72 mm |
| nośność | 750 kg |
| wymiar D kieszeni | 72 mm |
| wymiar C kieszeni | 603 mm |
| Liczba kół | 4 |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |
| materiał kółka | TPE |

| | |
|-------|-------------------------------|
| kolor | niebieski brylantowy RAL 5007 |
| norma | EN 1757-3 |