

**Szlifierka kąтова GWS, Oznaczenie producenta: 19-125CIE****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 077109 19-125CIE |
| GTIN | 3165140838382 |
| Klasa artykułu | 03C |

Opis**Wykonanie:****Silnik 1900 W z elektroniką liczby obrotów.****Bardzo mocna szlifierka kąтова 1900 W zapewniająca maksymalną wydajność i lepszą ochronę użytkownika.**

- **Duża żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem silnika, Constant-Electronic, ochroną przed przeciążaniem i długotrwałym zastosowaniu szczotek węglowych.**
- **Dobra obsługa dzięki smukłej obudowie z powierzchnią Softgrip zapewniającą pewny chwyt.**
- **Dodatkowy uchwyt Vibration Control o 40% redukcji wibracji pozwalający na pracę bez zmęczenia (EN 60745).**
- **Wiodąca ochrona użytkownika dzięki KickBack Stop, ochronie przed ponownym uruchomieniem, masce ochronnej z blokadą obrotu i redukcji wibracji.**

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.

oznaczenie producenta: GWS 19-125 CIE

pobór mocy: 1900 W

zakres prędkości obrotowej: 2800 - 11500 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 34 mm

masa: 2,4 kg

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| długość | 311 mm |
| maks. głębokość cięcia | 34 mm |
| pobór mocy | 1900 W |
| maks. Ø tarczy | 125 mm |
| Kickbackstop | tak |
| masa | 2,4 kg |
| maks. wibracje wg EN | 6 m/s ² |
| oznaczenie producenta | GWS 19-125 CIE |
| cechy szczególne | Elektronika liczby obrotów |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak |
| wysokość | 103 mm |
| zakres prędkości obrotowej | 2800 - 11500 min ⁻¹ |