

Zbiorniki przechylne z układem przechylania, lakierowane, pojemność skrzyni: 600 l



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 919950 600 |
| GTIN | 2050001937407 |
| Klasa artykułu | 94B |

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny do **materiałów stałych**, z korzystnie położonym środkiem ciężkości. Przechyłanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.

Blaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.

Wymiar kieszeni na widły wózka $A \times D = 200 \times 80$ mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 835 mm

długość: 1260 mm

szerokość: 1070 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej: 740 mm

rozstaw kieszeni B: 600 mm

nośność: 1000 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| szerokość | 1070 mm |
| masa | 131 kg |
| wysokość | 835 mm |
| pojemność skrzyni | 600 l |
| rozstaw kieszeni B | 600 mm |
| z ciągłem linkowym | tak |
| nośność | 1000 kg |
| Zakres zastosowania | do materiałów stałych, |
| zabezpieczenie przed przechyłem | tak |
| długość | 1260 mm |
| wysokość krawędzi rozładunkowej | 740 mm |
| Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |

Akcesoria

Zestaw kół do zbiorników na wióry i zbiorników przechylnych, poliamidowych, 4 szt. nośność 450 kg

919970 450