

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	UNI
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	XUM
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
Gatunek	HB730-1
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	Nano-PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia