

Garant
WN.G 080408, Gatunek: HB730-1


Dane zamówienia

Numer katalogowy	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080408 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4,5 mm

 posuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	UNI
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
Łamacz wiórów	XUM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,5 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB730-1

Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,5 mm
promień naroża	0,8 mm
powłoka	Nano-PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia