



Hydrauliczne urządzenie akumulatorowe do karbowania, Typ: M18HCCT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, hydrauliczne narzędzie do zaciskania końcówek przewodów i łączników od 16 mm² do 300 mm².

- **FORCE LOGIC™**hydrauliczne, akumulatorowe narzędzie zaciskowe 53 kN, wykonuje połączenia zaciskowe w czasie poniżej 3 s
- **optymalne wyważenie dla obsługi jednoręcznej**
- **In-Line Design i głowica obrotowa w zakresie 350°**-szczególnie korzystne do pracy w trudno dostępnych miejscach
- **kompatybilne z ONE KEY™**. Możliwość transmisji danych przez Bluetooth w celu opracowywania raportów o stanie urządzenia
- **PFM (Predictive Force Monitoring)**. Automatyczne dopasowanie nacisku do łącznika, zapewnienie optymalnego nacisku w każdej operacji i wizualizacja ciśnienia całkowitego za pomocą zielonego światła
- **długotrwała niezawodność**. Konserwację przeprowadza się po wykonaniu 30000 połączeń zaciskowych
- **uniwersalny uchwyt dla wszystkich stosowanych wkładek zaciskowych U**.

w dostawie::

Ładowarka M12-18C, walizka transportowa.

Opis techniczny

Czas zaciskania	<3 s
masa z akumulatorkiem	3,7 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
pojemność akumulatora	2 Ah
Siła tłoczenia	53 kN
maks. przekrój przy wykonaniu z miedzi	300 mm ²
maks. przekrój przy wykonaniu z aluminium	150 mm ²
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Połączenie z aplikacją	OneKey
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
oznaczenie producenta	M18HCCT-201C
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Nakładki do prasyStandard Przekrój 95 mm ²	078285 95
Nakładki do prasyStandard Przekrój 120 mm ²	078285 120
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 150 mm ²	078286 150
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 240 mm ²	078286 240
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 185 mm ²	078286 185
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 300 mm ²	078286 300
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 16 mm ²	078286 16
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 35 mm ²	078286 35
Nakładki do prasyStandard Przekrój 70 mm ²	078285 70
	073827 MB18

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ
akumulatora MB18

Nakładki do prasyStandard Przekrój 240 mm ²	078285 240
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 25 mm ²	078286 25
Nakładki do prasyStandard Przekrój 16 mm ²	078285 16
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 50 mm ²	078286 50
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 120 mm ²	078286 120
Nakładki do prasyStandard Przekrój 50 mm ²	078285 50
Nakładki do prasyStandard Przekrój 35 mm ²	078285 35
Nakładki do prasyStandard Przekrój 25 mm ²	078285 25
Nakładki do prasyStandard Przekrój 185 mm ²	078285 185
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 70 mm ²	078286 70
Nakładki do prasyStandard Przekrój 150 mm ²	078285 150
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Nakładki do prasyStandard Przekrój 300 mm ²	078285 300
Nakładki do prasyDIN CU Przekrój 95 mm ²	078286 95