

Zbiorniki przechylne z układem przechylania, lakierowane, pojemność skrzyni: 900 l



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919950 900
GTIN	2050001937414
Klasa artykułu	94B

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny do **materiałów stałych**, z korzystnie położonym środkiem ciężkości. Przechyłanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.

Błaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.

Wymiar kieszeni na widły wózka $A \times D = 200 \times 80$ mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 835 mm

długość: 1260 mm

szerokość: 1570 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej: 740 mm

rozstaw kieszeni B: 600 mm

nośność: 1000 kg

Opis techniczny

pojemność skrzyni	900 l
długość	1260 mm
Zakres zastosowania	do materiałów stałych,
szerokość	1570 mm
wysokość	835 mm
zabezpieczenie przed przechyłem	tak
z ciągiem linkowym	tak
rozstaw kieszeni B	600 mm
masa	165 kg
nośność	1000 kg
wysokość krawędzi rozładunkowej	740 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Akcesoria

Zestaw kół do zbiorników na wióry i zbiorników przechyłnych, poliamidowych, 4 szt. nośność 450 kg

919970 450