

Garant**VCGT 050102, Gatunek: HB7025-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Klasa artykułu	211

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
promień naroża	0,2 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	SF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 190 m/min
Gatunek	HB7025-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 050102

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia