

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB730-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min

głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
Łamacz wiórów	XUM
Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB730-1
powłoka	Nano-PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia