

Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 120 , Typ: 8



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574490 8 |
| GTIN | 4013349526748 |
| Klasa artykułu | 57L |

Opis

Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych **kulek z węgla krzemu**.
długość całkowita 200 mm.

Zastosowanie:

Do **łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania**. Uzyskuje **równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne** o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.⁻¹, czas styku 20 – 40 sekund.

wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø szczotki D₁: 9 mm

Ø chwytu D_s: 3,6 mm

długość drutu L₃: 50 mm

pasują do otworu o Ø: 7,1 - 8 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|---------------|
| długość drutu L ₃ | 50 mm |
| Ø szczotki D ₁ | 9 mm |
| pasują do otworu o Ø | 7,1 - 8 mm |
| Ø chwytu D _s | 3,6 mm |
| materiał pokrycia | węgiel krzemu |
| oznaczenie ziarnistości | SiC |
| ziarnistość | 120 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| zalecana prędkość obrotowa | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 0,25 l | 084205 0,25 |
| Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 20 l | 084205 20 |
| Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnego UV 80 zawartość 5 l | 084205 5 |