

Garant**VCMT 070202, Gatunek: HB7025-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Klasa artykułu	211

Opis

VCMT 070202 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,4 mmposuw f : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 190 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7025-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 190 m/min
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	SF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia