

Garant**Tarcze ściernie wachlarzowe Włóknina/tkanina, Ø 125 mm, Porównanie ziarnistości: 80MED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowa tarcza ścierna z połączeniem **tkaniny ścierniej (A)** o ziarnistości 80 i **włókniny ścierniej (średniej)**. **Duża wydajność** i równomierne **wykończenie powierzchni** w jednym kroku roboczym.

Zastosowanie:

Obrabianie spawów WIG, szlifowanie płaskie i konturowe, usuwanie zadziorów. Zalecana prędkość obrotowa 6500 min⁻¹.

Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	skośne
porównanie ziarnistości	80
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
zalecana prędkość obrotowa	6500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		