

fetra[®]
...
...**Wywrotki kolebowe z przechyłem samoczynnym i kurkiem spustowym,
pojemność skrzyni: 600 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919925 600
GTIN	4017976160603
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm. Podwozie z kieszeniami na widły wózka. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, opony poliamidowe. Zabezpieczenie przed stoczeniem i przechyłem za pomocą łańcucha ogniwowego.

Objaśnienie:

kurtek spustowy z sitem do oddzielania zanieczyszczeń stałych

Przechył następuje samoczynnie po zluzowaniu blokady.

Linka do włączania przechyłu ze stanowiska operatora.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wysokość: 1070 mm

wysokość bez rolek: 837 mm

długość: 1294 mm

szerokość: 1141 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 981 mm

wysokość wewnętrzna kieszeni: 90 mm

Opis techniczny

wymiar D kieszeni	90 mm
mechanizm przechyłu	Wciągniki linowe
zabezpieczenie przed przechyłem	tak
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy z sitkiem
nośność	1500 kg
rozstaw kieszeni B	582 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	981 mm
szerokość	1141 mm
wysokość	1070 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni	190 mm
Liczba kół	4
długość	1294 mm
wymiar A kieszeni	190 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
z kieszeniami na widły	tak
wymiar C kieszeni	982 mm
pojemność skrzyni	600 l
wysokość wewnętrzna kieszeni	90 mm
linka	tak
Ø koła	200 mm
materiał kółka	poliamidu
masa	155 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
kolor	niebieski brylantowy RAL 5007
norma	EN 1757-3
wysokość bez rolek	837 mm
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne

