

fetra[®]
...
...**Wywrotki kolebowe z przechyłem samoczynnym i kurkiem spustowym,
pojemność skrzyni: 900 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919925 900
GTIN	4017976160900
Klasa artykułu	96D

Opis**Wykonanie:**

Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 3 mm. Podwozie z kieszeniami na widły wózka. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, opony poliamidowe. Zabezpieczenie przed stoczeniem i przechyłem za pomocą łańcucha ogniwowego.

Objaśnienie:

kurtek spustowy z sitem do oddzielania zanieczyszczeń stałych

Przechył następuje samoczynnie po zlurowaniu blokady.

Linka do włączania przechyłu ze stanowiska operatora.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wysokość: 1078 mm

wysokość bez rolek: 837 mm

długość: 1294 mm

szerokość: 1661 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami: 989 mm

wysokość wewnętrzna kieszeni: 90 mm

Opis techniczny

pojemność skrzyni	900 l
nośność	2000 kg
wymiar C kieszeni	982 mm
wysokość	1078 mm
materiał kółka	poliamidu
szerokość wewnętrzna kieszeni	190 mm
rozstaw kieszeni B	582 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	184 kg
zabezpieczenie przed przechyłem	tak
mechanizm przechyłu	Wciągniki linowe
wykonanie kurka spustowego	zawór spustowy z sitkiem
wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami	989 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wymiar D kieszeni	90 mm
Liczba kół	4
z kieszeniami na widły	tak
wymiar A kieszeni	190 mm
szerokość	1661 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni	90 mm
Ø koła	200 mm
linka	tak
długość	1294 mm
kolor	niebieski brylantowy RAL 5007
norma	EN 1757-3
wysokość bez rolek	837 mm
Rodzaj produktu	Zbiorniki przechylne

