

Zbiorniki przechylne o małej wysokości, lakierowane, pojemność skrzyni: 300 l



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919955 300
GTIN	2050001937438
Klasa artykułu	94B

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny **do materiałów stałych**, o **małej wysokości** i korzystnym kącie przechyłu. Przechyłanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.

Blaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.

Wymiar kieszeni na widły wózka $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru **lakier**: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

wysokość: 580 mm

długość: 1440 mm

szerokość: 680 mm

wysokość krawędzi rozładunkowej: 395 mm

rozstaw kieszeni B: 10 mm

nośność: 750 kg

Opis techniczny

masa	93 kg
Zakres zastosowania	do materiałów stałych,
pojemność skrzyni	300 l
wysokość	580 mm
nośność	750 kg
długość	1440 mm
rozstaw kieszeni B	10 mm
szerokość	680 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej	395 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Akcesoria

Zestaw kół do zbiorników na wióry i zbiorników przechylnych, poliamidowych, 4 szt. nośność 450 kg

919970 450