

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255130 20
GTIN	4045197941725
Klasa artykułu	29W

**Opis**

Zestaw noży 20 mm kod ISO uchwytu: PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12  
pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 25 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita L: 125 mm

części zamienne: 259981 2

**Opis techniczny**

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12

długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
części zamienne	259981 2
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 2	259981 2
--	----------