

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265110 25
GTIN	4045197941930
Klasa artykułu	29W

**Opis techniczny**

długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
części zamienne	269981 5
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 5	269981 5
Noże chwyt / wielkość płytki 25/12 mm	260006 25/12
Noże chwyt / wielkość płytki 25/12 mm	260000 25/12