



Oprawki do głowic frezarskich z gwintem z tłumieniem drgań, kształt stożkowy, HSK-A 63, gwint M × długość L1: M10X224



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307038 M10X224
GTIN	4045197942890
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip. Stożkowy kształt. **Wersja z tłumieniem drgań, uchwyty z rdzeniem.**

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301342, redukcja nr 301344, rura chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

Uchwyty Densimet lub przedłużki z węgla spiekane do głowic frezarskich z gwintem, zob. nr 301343 1356 i nr 301361–1368.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 250 mm

Ø otworu D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø zewn. D: 40 mm

Długość użyteczna L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
Ø D ₂	18 mm
wymiar A długości wysięgu	250 mm
L ₂	5 mm
Ø otworu D ₁	10,5 mm
Długość użyteczna L ₁	224 mm
uchwyt	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Drgania	amortyzowane