

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4020, Typ: ST900**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecane wartości dla  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\text{maks}}$ .Promień programowany przy  $a_{p\text{maks}}$ : 2 mmposuw  $f_z$  na ząb: 0,8 mm

grubość płytki S: 3.18 mm

## Opis techniczny

typ	ST900
posuw $f_z$ na ząb	0,8 mm
promień naroża	1 mm
grubość płytki S	3.18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMT060310ZZSR
Gatunek	HB4020
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	240 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		