

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4130, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	1,1 mm
typ	INOX
promień naroża	1,6 mm
grubość płytki S	4.76 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDMT090416ZDSR
Gatunek	HB4130
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$	3 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	170 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		