



Piła kabłąkowa Ergo do metalu 325 z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby



Dane zamówienia

Numer katalogowy	580600
GTIN	7311518214852
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

Unikatowa kabłąkowa piła do metalu BAHCO Ergo z wyjątkowo dużą siłą napięcia brzeszczotu (ponad 1000 N lub 100 kG). Ergonomiczna konstrukcja nie powoduje zmęczenia. Bardzo łatwe, **sprężynowe mocowanie brzeszczotu** pozwala na jego szybką wymianę **z automatycznym napięciem**. Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 55°, do cięcia równo z powierzchnią. Długość całkowita 400 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

w dostawie::

Wraz z brzeszczotem bimetalowym SANDFLEX® nr 582900.
długość listków: 300 mm

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość całkowita	400 mm
długość listków	300 mm
maks. napięcie brzeszczotu	1000 N

alternatywny kąt brzeszczotu	55 stopni
Rodzaj produktu	Oprawka piły do metalu

Akcesoria

Brzeszczoty jednostronne, SANDFLEX®, Bimetal	582850
Brzeszczoty jednostronne, SANDFLEX®, Bimetal	582920
Brzeszczoty jednostronne, SANDFLEX®, Bimetal	582900