

HOLEX**Piła kabłąkowa do metalu z uchwytem z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	580800
GTIN	4045197377449
Klasa artykułu	52S

Opis**Wykonanie:**

Piła kabłąkowa do metalu z kabłąkiem całkowicie metalowym. Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 90°, do cięcia równo z powierzchnią. Uchwyt z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 520 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

w dostawie::

Brzeszczot bimetalowy HOLEX nr 582970.
długość listków: 300 mm

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość listków	300 mm
Rodzaj produktu	Oprawka piły do metalu

Akcesoria

Brzeszczoty jednostronne,bimetalowe

582970