

Garant**Oprawka piły do metalu z brzeszczotem bimetalowym GARANT o uzębieniu dodatkim 18 - 32 zęby / cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 580400 |
| GTIN | 4045197377432 |
| Klasa artykułu | 51S |

Opis**Wykonanie:**

Kabłąk, zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami ergonomii, ułatwia pracę i zapewnia maksymalną wydajność cięcia. **Bardzo lekka i wytrzymała rama 2-komponentowa** z przyjemnym w dotyku **uchwytem przeciwpoślizgowym**. **Siła napięcia brzeszczotu, wynosząca do 1000 N (100 kG)** jest bardzo łatwa do nastaw, za pomocą umieszczonej w rękojeści nakrętki napinającej.

Możliwość **mocowania brzeszczotów pod kątem 55°** do cięcia równo z powierzchnią. Długość całkowita 395 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągnięgo cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

w dostawie::

Wraz z 1× brzeszczotem bimetalowym GARANT nr 582500: progresywne 18 – 32 zęby / cal.
długość listków: 300 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------|------------------|
| liczba zębów na cal | 18 – 32 dodatnie |
| długość całkowita | 395 mm |
| długość listków | 300 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| maks. napięcie brzeszczotu | 1000 N |
| alternatywny kąt brzeszczotu | 55 stopni |
| Rodzaj produktu | Oprawka piły do metalu |

Akcesoria

| | |
|---|--------|
| Brzeszczoty jednostronne, bimetalowe | 582950 |
| Brzeszczoty jednostronne, Bimetall progressiv | 582500 |