

**Garant****Brzeszczoty jednostronne, Bimetall progressiv****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	582500
GTIN	4045197699183
Klasa artykułu	51S

**Opis****Wykonanie:**

**Wysokowydajny brzeszczot piły** o najwyższej wydajności cięcia i wytrzymałości. Z **bimetalu** = zęby z HSS, hartowane, tył z bardzo elastycznej stali sprężynowej. **Niełamliwy - bezpieczeństwo w miejscu pracy!**

**z bimetalu o progresywnym uzębieniu 32 - 24 - 18 zębów** . Łatwe nacinanie bez odskakiwania brzeszczotu z elem. cienkościennych (32 zęby). Wysoka wydajność cięcia dzięki dużemu rozstawowi zębów (18 zębów). **Uniwersalne** , wytrzymałe i ekonomiczne.

Wymiary: 300×13×0,65 mm.

**wskazówka:**

Brzeszczoty do pił maszynowych zob. nr 171000 / 171150.

długość listków: 300 mm

liczba zębów na cal: 32 – 24 – 18

**Opis techniczny**

liczba zębów na cal	32 – 24 – 18
grubość brzeszczotu	0,65 mm
długość listków	300 mm
wysokość brzeszczotu	13 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczot do piły łukowej