



## Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118A



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	588400 T118A
GTIN	4045197158130
Klasa artykułu	51S

### Opis

#### Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

#### w dostawie::

5-częściowy  
zoptymalizowane dla materiału: stal  
grubość blachy (blacha pełna): 1-3 mm  
rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne  
materiał brzeszczotów: HSS  
podziałka zębów: 1,1 – 1,5 mm  
długość listków: 92 mm  
liczba brzeszczotów: 5

### Opis techniczny

grubość blachy (blacha pełna)	1-3 mm
przydatność	_T118A
materiał brzeszczotów	HSS
podziałka zębów	1,1 – 1,5 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	5
długość listków	92 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa

T118A