

Narożnik ochronny, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	994273 1
GTIN	4260214934300
Klasa artykułu	99T

Opis

Wykonanie:

Przyjazny do montażu zestaw nasadowo-skręcany ze stali profilowej 3 mm. Dzięki wtykowej konstrukcji i wielości wyboru różnych długości system umożliwia dużą zmienność.

klepki odbojnikowe wsuwa się w uchwyty na kątach ochronnych, każdy uchwyt ma **regulację na długość w zakresie 50 mm**

Narożniki ochronne z blachy stalowej 5 mm. Kąty ochronne na początek lub kraniec systemu odbojnika składające się z 2 kątów odbojnikowych z 4 uchwytami do mocowania klepek odbojnikowych.

w dostawie::

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018, **lakier proszkowy** z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.

wysokość: 400 mm

długość: 180 mm

szerokość: 180 mm

masa: 16 kg

Opis techniczny

wysokość	400 mm
masa	16 kg
długość	180 mm
szerokość	180 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie odbojnikowe