

## Narożnik ochronny, Typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	994273 2
GTIN	4260214934317
Klasa artykułu	99T

### Opis

#### Wykonanie:

Przyjazny do montażu zestaw nasadowo-skręcany ze stali profilowej 3 mm. Dzięki wtykowej konstrukcji i wielości wyboru różnych długości system umożliwia dużą zmienność.

klepki odbojnikowe wsuwa się w uchwyty na kątach ochronnych, każdy uchwyt ma **regulację na długość w zakresie 50 mm**

Narożniki ochronne z blachy stalowej 5 mm. 1 kąt ochronny do odgięcia na 90° w układzie odbojników.

#### w dostawie::

Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

#### Powłoka lakiernicza:

Żółty cynkowy RAL 1018, **lakier proszkowy** z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.

wysokość: 400 mm

długość: 180 mm

szerokość: 180 mm

masa: 8 kg

### Opis techniczny

wysokość	400 mm
----------	--------

masa	8 kg
długość	180 mm
szerokość	180 mm
Rodzaj produktu	Urządzenie odbojnikowe