



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T123X



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

w dostawie::

5-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 grubość blachy (blacha pełna): 1,5-10 mm
 kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 30 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 materiał brzeszczotów: HSS
 podziałka zębów: 1,2–2,6 mm
 długość listków: 100 mm
 liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

podziałka zębów	1,2–2,6 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	< 30 mm
długość listków	100 mm
materiał brzeszczotów	HSS
grubość blachy (blacha pełna)	1,5-10 mm
liczba brzeszczotów	5
przydatność	_T123X

zoptymalizowane dla materiału

stal

Nazwa

T123X