

**Garant****Oprawki do stempli metrycznych  $\varnothing d = 12 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  chwytu: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293023 32
GTIN	4045197945969
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

**Wyposażenie:** Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.

**Wyposażenie:** Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

**Pasuje do :**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 46 mm

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 50 mm

**Opis techniczny**

dł. całkowita L <sub>1</sub>	50 mm
L	46 mm
$\varnothing$ chwytu	32 mm

Ø suwaka	12 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie